


Garant**ZDHT 150520FR-F10, HU7705, Type: ALU**

Bestelgegevens

Bestelnummer	211768 ALU
GTIN	4062406681937
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Omtrekgeslepen wisselplaten voor nauwkeurige passing in de gereedschapshouder. Krachtig fijnkorrelsubstraat van de nieuwste generatie materialen. Geoptimaliseerde snijkantvoorbereiding voor de toepassing in gemakkelijk verspaanbare materialen.

Hoekradius: 2 mm

Voeding f_z per tand: 0,1 - 0,25 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,1 - 0,25 mm
Hoekradius	2 mm
ISO-code wisselplaat	ZDHT 150520FR-F10
Soort	HU7705
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	2000 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	1800 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	900 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		