


**DCMT 070202, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260363 HBT020
GTIN	4062406720018
Artikelklasse	22D

Omschrijving

DCMT 070202 HBT020 Soort: HBT020
 Spaanbreker: PF
 Snijdiepte a_p : 0,4 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 330 m/min

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	DCMT 070202
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 330 m/min
Coating	TiCN
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snijdiepte a_p	0,4 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedecndities	licht onderbroken

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	PF
Soort	HBT020
Hoekradius	0,2 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien