


**DCMT 11T302, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260377 HBT020
GTIN	4062406720032
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

DCMT 11T302 HBT020 Soort: HBT020  
Spaanbreker: PF  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 330 m/min

**Technische beschrijving**

Spaanbreker	PF
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Soort	HBT020
Hoekradius	0,2 mm
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T302
Snijmateriaal	HM

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijdiepte $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 330 m/min
Coating	TiCN
Producttype	Wisselplaat voor het draaien