


**CCMT 060202, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260082 HBT020
GTIN	4062406720056
Artikelklasse	22D

Omschrijving

CCMT 060202 HBT020 Soort: HBT020
 Spaanbreker: PF
 Snijdiepte a_p : 0,4 - 2 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 330 m/min

Technische beschrijving

Soort	HBT020
ISO-code wisselplaat	CCMT 060202
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Coating	TiCN
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	PF
Snedecondities	licht onderbroken

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 330 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,2 mm
Snij materiaal	HM
Snij diepte a_p	0,4 - 2 mm
Product type	Wisselplaat voor het draaien