

**CCMT 060202, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260082 HBT130
GTIN	4062406720063
Artikelklasse	22D

Omschrijving

CCMT 060202 HBT130 Soort: HBT130
Spaanbreker: MF
Snijdiepte a_p : 0,1 - 1 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijdiepte a_p	0,1 - 1 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Hoofdtoepassing	M
Soort	HBT130
Snedecndities	licht onderbroken

Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Coating	TiCN
Spaanbreker	MF
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 060202
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien