


DCMT 11T302, Soort: HBT130

Bestelgegevens

Bestelnummer	260377 HBT130
GTIN	4062406720049
Artikelklasse	22D

Omschrijving

DCMT 11T302 HBT130 Soort: HBT130
 Spaanbreker: MF
 Snijdiepte a_p : 0,1 - 1 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijanten	2
Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	M
Snedecondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T302
Coating	TiCN
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Snijdiepte a_p	0,1 - 1 mm
Soort	HBT130
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Spaanbreker	MF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien