


Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251405 20/16
GTIN	4062406734206
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

Schachtgrootte	20 mm
Plaatafmeting	16 mm
Spanklemstuk	259038 20
Totale lengte L	95 mm
ISO-code houder	MTJNR/L 2020X16
Functiebreedte L ₄	25 mm
Koplengte L ₁	35 mm
geschikte wisselplaat	TN.. 1604..
Schroef voor spanklemstuk	259021 6

Onderlegplaat	259033 9
Stift	259049 8
Serie	Master Eco
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	eco-Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Momentschroevendraaijermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500