

**Garant****DNMG 150608, Soort: HB7415-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250660 HB7415-1
GTIN	4062406749330
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DNMG 150608 HB7415-1 Soort: HB7415-1  
Spaanbreker: TIS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 110 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	S
Voeding $f$	0,1 - 0,2 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Spaanbreker	TIS
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7415-1

Aantal wisselingen/snijanten	4
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2 mm
Snedecndities	continu
Producttype	Wisselplaat voor het draaien