


**Garant****SNMG 120404, Soort: HB7415-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251142 HB7415-1
GTIN	4062406749385
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

SNMG 120404 HB7415-1 Hoekradius: 0,4 mm  
Soort: HB7415-1  
Spaanbreker: TIS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 110 m/min

## Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Soort	HB7415-1
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2 mm
Hoekradius	0,4 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Hoofdtoepassing	S

Aantal wisselingen/snijkanten	8
Voeding f	0,1 - 0,2 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	TIS
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien