

Garant**VNMG 160408, Soort: HB7415-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251734 HB7415-1
GTIN	4062406749453
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VNMG 160408 HB7415-1 Soort: HB7415-1
Spaanbreker: TIS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 2 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 110 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
Spaanbreker	TIS
Soort	HB7415-1
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijdiepte a_p	0,2 - 2 mm

Hoofdtoepassing	S
Snedeccondities	continu
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Hoekradius	0,8 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien