

Garant**WNMG 060404, Soort: HB7415-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251952 HB7415-1
GTIN	4062406749477
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	S
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Snedecondities	continu
Snijdiepte a_p	0,2 - 2 mm
Voeding f	0,1 - 0,2 mm/omw,
Soort	HB7415-1
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Spaanbreker	TIS
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
ISO-code wisselplaat	WNMG 060404

Producttype

Wisselplaat voor het draaien