

Garant**DC.T 11T302, Soort: HB7415-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260356 HB7415-1
GTIN	4062406749637
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DCMT 11T302 HB7415-1 Soort: HB7415-1
Spaanbreker: TIS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 110 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	TIS
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
Tolerantie	M
Soort	HB7415-1
Aantal wisselingen/snijanten	2
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T302

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedeccondities	continu
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	S
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien