

Garant**TCMT 16T304, Soort: HB7415-1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260956 HB7415-1
GTIN	4062406749699
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TCMT 16T304 HB7415-1 Soort: HB7415-1
Spaanbreker: TIS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 110 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7415-1
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	S
Spaanbreker	TIS
Aantal wisselingen/snij kanten	3
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Snedecndities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min

Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T304
Producttype	Wisselplaat voor het draaien