

**Garant****VC.T 160402, Soort: HB7415-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	261370 HB7415-1
GTIN	4062406749774
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VCMT 160402 HB7415-1 Soort: HB7415-1  
Spaanbreker: TIS  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 110 m/min

## Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
Hoekradius	0,2 mm
Spaanbreker	TIS
Soort	HB7415-1
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 1,5 mm

Tolerantie	M
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	S
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	VCMT 160402
Producttype	Wisselplaat voor het draaien