

**Garant****VBMT 160402, Soort: HB7415-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	261150 HB7415-1
GTIN	4062406749729
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VBMT 160402 HB7415-1 Soort: HB7415-1  
Spaanbreker: TIS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 110 m/min

## Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	HB7415-1
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	S
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	continu
ISO-code wisselplaat	VBMT 160402
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	TIS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien