


Garant**WNMG 080404, Soort: HU7305-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252068 HU7305-1
GTIN	4062406749897
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WN.G 080404 HU7305-1 Soort: HU7305-1
Spaanbreker: AM1
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,6 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 400 - 700 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,6 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,2 - 5 mm
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	400 - 700 m/min
Hoekradius	0,4 mm

Hoofdtoepassing	N
Soort	HU7305-1
Tolerantie	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snikanten	6
Spaanbreker	AM1
Producttype	Wisselplaat voor het draaien