


Garant
TNMG 160408, Soort: HU7305-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	251544 HU7305-1
GTIN	4062406749842
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TN.G 160408 HU7305-1 Soort: HU7305-1
 Spaanbreker: AM1
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 5 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,6 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 400 - 700 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	AM1
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Hoofdtoepassing	N
Coating	ongecoat
Voeding f	0,05 - 0,6 mm/omw,
Soort	HU7305-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	400 - 700 m/min
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	licht onderbroken
Tolerantie	M
Hoekradius	0,8 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Snijdiepte a_p	0,2 - 5 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien