


Garant**CNMG 120408, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250060 HB7130-2
GTIN	4062406749262
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120408 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2,5 mm
Voeding f : 0,15 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Soort	HB7130-2
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VS

Snedeccondities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snijanten	4
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien