


Garant**CNMG 120412, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250324 HB7130-2
GTIN	4062406749927
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120412 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VG
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	HB7130-2
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm

Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Snedeccondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Hoekradius	1,2 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien