

**Garant****DNMG 110408, Soort: HB7130-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250754 HB7130-2
GTIN	4062406749958
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DNMG 110408 HB7130-2 Soort: HB7130-2  
Spaanbreker: VM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Voeding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

## Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Tolerantie	M
Voeding $f$	0,2 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,8 mm

Soort	HB7130-2
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm
Spaanbreker	VM
ISO-code wisselplaat	DNMG 110408
Aantal wisselingen/snijkmanten	4
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Snedecndities	licht onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien