

Garant**VNMG 160404, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251732 HB7130-2
GTIN	4062406750022
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snedecndities	licht onderbroken
Soort	HB7130-2
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Voeding f	0,05 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	VS

Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien