

Garant**TNMG 160408, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251544 HB7130-2
GTIN	4062406750015
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TNMG 160408 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	VM
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Snijmateriaal	HM
Tolerantie	M

Soort	HB7130-2
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	M
Aantal wisselingen/snikanten	6
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien