

Garant**WNMG 080412, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252210 HB7130-2
GTIN	4062406750084
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WNMG 080412 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Snijmateriaal	HM
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Soort	HB7130-2
Spaanbreker	VG
ISO-code wisselplaat	WNMG 080412

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snijanten	6
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	1,2 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien