

Garant**DC.T 11T302, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260356 HB7130-2
GTIN	4062406750213
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DCMT 11T302 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,2 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T302
Tolerantie	M
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Spaanbreker	VS
Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	HB7130-2
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien