

Garant**CC.T 060204, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260142 HB7130-2
GTIN	4062406750152
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 060204 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Tolerantie	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	VM
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,

Aantal wisselingen/snijanten	2
Soort	HB7130-2
Snedecndities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
ISO-code wisselplaat	CCMT 060204
Producttype	Wisselplaat voor het draaien