

Garant**CC.T 09T308, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260152 HB7130-2
GTIN	4062406750176
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 09T308 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7130-2
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Hoekradius	0,8 mm

Snedeccondities	licht onderbroken
Tolerantie	M
Spaanbreker	VM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	M
Aantal wisselingen/snikanten	2
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien