

Garant**CC.T 120404, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260064 HB7130-2
GTIN	4062406750138
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 120404 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7130-2
ISO-code wisselplaat	CCMT 120404
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Spaanbreker	VS
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijanten	2

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Tolerantie	M
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien