

**Garant**
**TCMT 110204, Soort: HB7130-2**


### Bestelgegevens

Bestelnummer	260952 HB7130-2
GTIN	4062406750329
Artikelklasse	21G

### Omschrijving

TCMT 110204 HB7130-2 Soort: HB7130-2  
 Spaanbreker: VS  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

### Technische beschrijving

Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	3
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	M

Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 110204
Soort	HB7130-2
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien