

Garant**TCMT 16T304, Soort: HB7130-2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260956 HB7130-2
GTIN	4062406750336
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TCMT 16T304 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7130-2
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	VS
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm

ISO-code wisselplaat	TCMT 16T304
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien