

Garant**DC.T 11T308, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260464 HB7130-2
GTIN	4062406750251
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 11T308 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snikanten	2
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VM
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Soort	HB7130-2

Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Producttype	Wisselplaat voor het draaien