

Garant**TC.T 16T304, Soort: HB7130-2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260986 HB7130-2
GTIN	4062406750350
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TC.T 16T304 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snikanten	3
Tolerantie	M
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T304
Soort	HB7130-2

Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	VM
Snededecondities	licht onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien