

Garant**TCMT 16T308, Soort: HB7130-2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260988 HB7130-2
GTIN	4062406750367
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TCMT 16T308 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Snedecndities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	M
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T308
Soort	HB7130-2
Hoekradius	0,8 mm

Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Tolerantie	M
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Spaanbreker	VM
Aantal wisselingen/snikanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het draaien