

Garant**VC.T 160404, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261372 HB7130-2
GTIN	4062406750459
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 160404 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snikanten	2
Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	VS
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Tolerantie	M

Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-code wisselplaat	VCMT 160404
Soort	HB7130-2
Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien