


Garant**SCMT 09T308, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260763 HB7130-2
GTIN	4062406750497
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SCMT 09T308 HB7130-2 Hoekradius: 0,8 mm

Soort: HB7130-2

Spaanbreker: VM

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mmVoeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7130-2
Spaanbreker	VM

ISO-code wisselplaat	SCMT 09T308
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snedecndities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Tolerantie	M
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien