

Garant
VHM-frees HPC, ZOX, Ø f8 DC: 4mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	202248 4
GTIN	4045197271518
Artikelklasse	11X

Omschrijving
Uitvoering:

Stabiele ruwfrees **zonder** kartelvertanding.

Met sterke kern, **speciale spaangroeven** en **grote gepolijste spaanruimtes**.

Toepassing:

Voor het ruwfreesen waarbij hoge eisen aan het werkstukoppervlak worden gesteld.

Opmerking:

NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!

Aanbevolen opvolger is nr. 202004.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L ₁ incl. vrijloop	18 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,1 mm
Voeding f _z voor kanten in aluminium kortspanend	0,045 mm
Schachtvorm	HA
Snijkant-Ø D _c	4 mm
Aantal tanden Z	3
Vrijloop-Ø D ₁	3,7 mm
Voeding f _z voor spiebaanfreesen in aluminium kortspanend	0,035 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Totale lengte L	57 mm
Snijlengte L _c	11 mm

Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Tolerantie nominale \varnothing	f8
Balanceerkwaliteit met schacht	G 2,5 met HA
Spiraelhoek	45 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	ZOX
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	W
Spiraelhoekeigenschap	ongelijk
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	$0,5 \times D$ bij kanten
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	geel
Producttype	Hoekfrezes

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alum.	beperkt geschikt	500 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	480 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	240 m/min	N
CuZn	geschikt	240 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		

Lucht **Dienstverlening** beperkt geschikt

Schachtlijpen Type HB 129100 HB