

Garant**DNMG 150612, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250764 HB7130-2
GTIN	4062406765026
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150612 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
ISO-code wisselplaat	DNMG 150612
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VM
Snijmateriaal	HM

Hoekradius	1,2 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Soort	HB7130-2
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien