

**Garant**
**DNMG 150604, Soort: HB7130-2**


### Bestelgegevens

Bestelnummer	250760 HB7130-2
GTIN	4062406765019
Artikelklasse	21G

### Omschrijving

DNMG 150604 HB7130-2 Soort: HB7130-2  
 Spaanbreker: VM  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

### Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding $f$	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm
Hoekradius	0,4 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Spaanbreker	VM

Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	HB7130-2
Hoofdtoepassing	M
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien