



Meelopende draaibankcenter, precisie-uitvoering Punthoek 60° / 30°, Morseconus: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	321100 4
GTIN	2050002064560
Artikelklasse	34D

Omschrijving

Uitvoering:

- **Extreem slanke behuizing en hoge rondloopnauwkeurigheid.**
- **Door precisienaald- en -axiaallager wordt een maximale afwijking van 0,003 mm bij een zeer kleine huis-Ø bereikt.**
- **Conus en afgeschuinde onderdelen zijn van gehard lagerstaal (61–63 Rockwell).**

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Voor draai- en slijpwerkzaamheden, **waarbij een kleine kop-Ø en hoge nauwkeurigheid vereist is.**

Technische beschrijving

Grootste punt-Ø 30° A	40 mm
Grootste punt-Ø 60° A	12,5 mm
Behuizings-Ø D	45 mm
Voor werkstukgewicht	500 kg
Nuttige lengte B	80 mm

Maximale rondloopfout	0,003 mm
Morseconus	MK4
Producttype	Centreerpunt