

Garant**PKD-frees met inwendige koeling trekkende snede, PKD, Ø h10 DC: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	209801 6
GTIN	4062406765170
Artikelklasse	100

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement PKD-frees bij zeer hoge eisen aan de verspaningscapaciteit. Ashoek positief $\alpha = 2^\circ$.

Trekkende snede voor normaal gebruik.

Technische beschrijving

Hoekfasebreedte bij 45°	0,1 mm
Snijlengte L_c	15 mm
Voeding f_z voor kanten in grafiet	0,1 mm
Hoekfasehoek	45 graden
Schacht-Ø D_s	6 mm
Aantal tanden Z	2
Voeding f_z voor spiebaanfrezen in gietaluminium	0,03 mm
Tolerantie nominale Ø	h10
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Totale lengte L	60 mm
Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop	20 mm
Voeding f_z voor kanten in gietaluminium	0,04 mm
Voeding f_z voor spiebaanfrezen in grafiet	0,1 mm

Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Vrijloop-Ø D ₁	5,4 mm
Snijkant-Ø D _c	6 mm
Coating	PKD
Snijmateriaal	PKD
Norm	Fabrieksnorm
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	0,05×D bij kopieerfrezes
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Inwendige koeling	ja
Gekleurde ring	zwart
Producttype	Hoekfrezes

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alum.	geschikt	2400 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	2000 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	1500 m/min	N
PMMA acryl	geschikt	1000 m/min	N
PE-HD	geschikt	900 m/min	N
PA 66	geschikt	900 m/min	N
PEEK	geschikt	800 m/min	N
PVDF GF20	geschikt	1200 m/min	N
POM GF25	geschikt	1200 m/min	N
PA 66 GF30	geschikt	1000 m/min	N
PEEK GF30	geschikt	1000 m/min	N
PTFE CF25	geschikt	1000 m/min	N
PEEK CF30	geschikt	800 m/min	N
Hybriden	geschikt		

MMC	geschikt	400 m/min	N
GFK	geschikt	500 m/min	N
CFK	geschikt	500 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		
Dienstverlening			

Schachtslijpen Type HB

129100 HB