

Garant**CNMG 120412, Soort: HB725-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250160 HB725-1
GTIN	4062406750558
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120412 HB725-1 Soort: HB725-1
Spaanbreker: UM1
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 6 mm
Voeding f : 0,05 - 0,6 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	UNI
Aantal wisselingen/snijkanten	4
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412

Tolerantie	M
Hoekradius	1,2 mm
Voeding f	0,05 - 0,6 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,2 - 6 mm
Soort	HB725-1
Spaanbreker	UM1
Snedeccondities	licht onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien