

Garant**DNMG 110408, Soort: HB725-1**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 250754 HB725-1 |
| GTIN | 4062406750589 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

DNMG 110408 HB725-1 Soort: HB725-1
Spaanbreker: UM1
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 6 mm
Voeding f : 0,05 - 0,6 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

Technische beschrijving

| | |
|----------------------|--------------------|
| Hoofdtoepassing | UNI |
| Soort | HB725-1 |
| Voeding f | 0,05 - 0,6 mm/omw, |
| Tolerantie | M |
| ISO-code wisselplaat | DNMG 110408 |
| Snijdiepte a_p | 0,2 - 6 mm |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 50 - 250 m/min |
| Snijmateriaal | HM |
| Spaanbreker | UM1 |
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Snedecondities | licht onderbroken |
| Aantal wisselingen/snijanten | 4 |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |