

Garant**CNMG 160616, Soort: HB725-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250172 HB725-1
GTIN	4062406750565
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 160616 HB725-1 Soort: HB725-1
Spaanbreker: UM1
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 6 mm
Voeding f : 0,05 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	UNI
Snedeccondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	CNMG 160616
Tolerantie	M
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Snijdiepte a_p	0,2 - 6 mm
Spaanbreker	UM1
Voeding f	0,05 - 0,6 mm/omw,
Hoekradius	1,6 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	HB725-1
Producttype	Wisselplaat voor het draaien