

Garant**VNMG 160404, Soort: HB725-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251802 HB725-1
GTIN	4062406765668
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 6 mm
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Tolerantie	M
Soort	HB725-1
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Snedecondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	UNI
Spaanbreker	UM1

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Voeding f	0,05 - 0,6 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien