

**Garant****WNMG 060408, Soort: HB725-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	252064 HB725-1
GTIN	4062406765699
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

WN.G 060408 HB725-1 Soort: HB725-1  
Spaanbreker: UN1  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 6 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

## Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 6 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Snedeccondities	licht onderbroken

Soort	HB725-1
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	UNI
Voeding f	0,05 - 0,6 mm/omw,
Spaanbreker	UN1
ISO-code wisselplaat	WNMG 060408
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien