

Garant**SNMG 120412, Soort: HB725-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251226 HB725-1
GTIN	4062406765637
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 120412 HB725-1 Hoekradius: 1,2 mm
Soort: HB725-1
Spaanbreker: UM1
Snijdiepte a_p : 0,2 - 6 mm
Voeding f : 0,05 - 0,6 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,6 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,2 - 6 mm
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	1,2 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snijanten	8

ISO-code wisselplaat	SNMG 120412
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Soort	HB725-1
Hoofdtoepassing	UNI
Spaanbreker	UM1
Producttype	Wisselplaat voor het draaien