

Garant**DNMG 150608, Soort: HB725-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250762 HB725-1
GTIN	4062406750602
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150608 HB725-1 Soort: HB725-1
Spaanbreker: UM1
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 6 mm
Voeding f : 0,05 - 0,6 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 6 mm
Tolerantie	M
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Spaanbreker	UM1
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB725-1

Snedeccondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Voeding f	0,05 - 0,6 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	UNI
Producttype	Wisselplaat voor het draaien