

Garant**DNMG 150612, Soort: HB725-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250764 HB725-1
GTIN	4062406765613
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150612 HB725-1 Soort: HB725-1
Spaanbreker: UM1
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 6 mm
Voeding f : 0,05 - 0,6 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

Technische beschrijving

Snedecondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	DNMG 150612
Voeding f	0,05 - 0,6 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Tolerantie	M
Snijdiepte a_p	0,2 - 6 mm

Spaanbreker	UM1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	HB725-1
Hoofdtoepassing	UNI
Hoekradius	1,2 mm
Aantal wisselingen/snikkanten	4
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien