

**Garant****WNMG 080408, Soort: HB725-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	252070 HB725-1
GTIN	4062406765712
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

WN.G 080408 HB725-1 Soort: HB725-1  
Spaanbreker: UN1  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 6 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,05 - 0,6 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Tolerantie	M
Snedecondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 6 mm

Aantal wisselingen/snijanten	6
Spaanbreker	UN1
Soort	HB725-1
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	UNI
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien