

Garant**RC.X 1003, Soort: HB725-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260640 HB725-1
GTIN	4062406766016
Artikelklasse	21G

Omschrijving

RC.X 1003 HB725-1 Spaanbreker: UM1
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	UM1
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
ISO-code wisselplaat	RCMX 1003
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	HB725-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snijkant	4

Hoofdtoepassing	UNI
Snedeccondities	licht onderbroken
Tolerantie	M
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien