

Garant**CC.T 09T304, Soort: HB725-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260150 HB725-1
GTIN	4062406765927
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 09T304 HB725-1 Soort: HB725-1
Spaanbreker: UM1
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm
Voeding f : 0,05 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Tolerantie	M
Spaanbreker	UM1
Snedecondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm

ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Aantal wisselingen/snijkmanten	2
Soort	HB725-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Hoofdtoepassing	UNI
Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien